

Bramki ExitGate

Większe bezpieczeństwo przy kasie



Bramki ExitGate

Do kas samoobsługowych, z myślą o nowoczesnym sposobie zapłaty

- › *Intuicyjna obsługa i kontrola przepływu klientów*
- › *Technologia uniemożliwiająca manipulowanie dla skutecznej ochrony przed kradzieżami*
- › *Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki funkcji antypanika i możliwości podłączenia do systemów wewnętrznych budynku*



BRAMKA PODWÓJNA COLOURGATE

Standardowe ramię uchylne ESG

SKANER KODÓW KRESKOWYCH UKRYTY W STATYWIE



Bramki ExitGate

■ Samoobsługowe strefy kasowe stają się coraz bardziej popularne, ponieważ odczuwalnie redukują kolejki klientów przy kasie. Inteligentne bramki **ExitGate** firmy Wanzl stanowią ważny element tych stref kasowych, gdyż w przyjazny sposób kontrolują ruch klientów w obszarze kas oraz zapobiegają kradzieżom.

Bramki ExitGate firmy Wanzl mogą być łączone ze wszystkimi rozwiązaniami kasowymi dostępnymi na rynku, bez względu na producenta

Zasada działania



1. Kasa samoobsługowa

Klienci samodzielnie skanują towary, a następnie płacą na terminalu płatniczym.



2. Skanowanie paragonu

Skanują otrzymany paragon na czytniku połączonym z Bramką ExitGate.



3. Otwarcie bramki

Po zeskanowaniu paragonu bramka się otwiera, a klient może opuścić salę sprzedaży.


Wersja z możliwością samodzielnego skanowania



Klienci skanują towary podczas zakupów używając automatycznego skanera mobilnego. Następnie płacą należne saldo na terminalu płatniczym. Po zeskanowaniu paragonu ExitGate otwiera się umożliwiając wyjście.

Wersja klasyczna - skanowanie i płatność u kasjera

Podczas skanowania automatycznie sprawdzana jest aktualność paragonu.



Towary zakupione przez klienta są skanowane przez kasjera, który również przyjmuje płatność. Inteligentna bramka ExitGate otworzy się i klient będzie mógł opuścić sklep, dopiero po zeskanowaniu otrzymanego od kasjera paragonu.


Bramki ExitGate

Ramiona bramek ColourGate i eGate Color są podświetlane na czerwono.
Po zeskanowaniu paragonu przez czytnik kodów kreskowych podświetlenie zmienia się na zielone.

Funkcja – przykłady zastosowań systemu

Otwieranie po wczytaniu kodu kreskowego

Bezpośrednie połączenie
Terminal płatniczy – ExitGate




- Klient skanuje towar na kasie samoobsługowej
- Klient płaci za towar na terminalu płatniczym
- Automat płatniczy wydaje paragon z kodem kreskowym
- Klient skanuje paragon na skanerze kodów kreskowych
- Dane są bezpośrednio porównywane z automatem kasowym
- ExitGate otwiera przejście w ustawionym czasie



Przykład kodu kreskowego:
EAN 13
Kod 128
Interleaved 2 z 5

Otwieranie po wczytaniu kodu kreskowego

Brak połączenia
Synchronizacja czasu przez serwer NTP




- Klient skanuje towar na kasie samoobsługowej
- Klient płaci za towar na terminalu płatniczym
- Automat płatniczy wydaje paragon z kodem kreskowym. Kod kreskowy zawiera następujące informacje: nr sklepu, nr kasy, data oraz nr seryjny paragonu
- Klient skanuje paragon na skanerze kodów kreskowych
- System przeprowadza kontrolę poprawności danych kodu kreskowego
- ExitGate otwiera przejście w ustawionym czasie




99 008 0217 170220 40 12345 00012 000000
Kasa Nr paragonu Data Nr sklepu Punkty specjalne
Karta rabatowa Tak/Nie Punkty PAYBACK

Otwieranie z ustawionym czasem



- Klient skanuje i płaci za towar na terminalu płatniczym
- Automat płatniczy wysła impuls otwarcia do ExitGate
- ExitGate otwiera się na wstępnie ustawiony czas (np. 20 sek.) i zamyka, gdy klient minie fotokomórkę

Otwieranie z wykorzystaniem radaru



- Klient skanuje i płaci za towar na terminalu płatniczym
- Automat płatniczy wysła impuls otwarcia do ExitGate
- ExitGate otwiera się na wstępnie ustawiony czas (np. 20 sek.) i zamyka, gdy klient zostanie wykryty przez radar i zamknie się, gdy klient minie fotokomórkę

Bramki ExitGate

Rozwiązanie przyjazne dla klienta


Za pomocą zintegrowanego czujnika ExitGate bada aktualną sytuację (osoby wolno lub szybko poruszające się, klienci z dziećmi, itp.). Uchylnie ramiona bramki pozostają otwarte tak długo, jak to konieczne, ale ani sekundy dłużej – to rozwiązanie wygodne i zapewniające maksymalne bezpieczeństwo.

Elastyczne oprogramowanie

Bramki ExitGate firmy Wanzl dzięki oprogramowaniu są dostosowywane do wymagań systemów kasowych. Późniejsze zmiany i korekty są również możliwe dzięki funkcji aktualizacji zintegrowanej z oprogramowaniem.

Sterowanie komputerowe

Nowoczesny system mikroprocesorowy w połączeniu ze specjalnym oprogramowaniem niezawodnie steruje procesami. Komponenty są instalowane indywidualnie, parowane ze sobą i dostosowane do oprogramowania, dokładnie tak, jak wymaga tego sytuacja w sklepie.



ExitGate jest podłączona i sterowana za pośrednictwem połączenia LAN

Standardowe wyposażenie techniczne

- Maks. napięcie robocze 24 V DC zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa
- Ramiona bramki otwierają się równomiernie: najlepsze pozycjonowanie na świetle
- Zsynchronizowane otwieranie ramion we wszystkich systemach podwójnych bez środkowej barierki
- Swobodna regulacja kąta otwarcia od 0° do 180°, precyzyjna regulacja poprzez proces uczenia się
- Dowolnie programowalny czas otwarcia; system zamyka się automatycznie
- Gdy klient minie fotokomórkę, bramka ExitGate zamyka się po zadanym czasie (np. 2 sekund)
- Kierunek otwierania można regulować na miejscu
- Interfejs: połączenie LAN

Standardowy alarm antypaniczny

W sytuacji awaryjnej zintegrowana funkcja antypaniki umożliwia ręczne i automatyczne otwarcie ramion bramki w kierunku wyjścia (np. poprzez sygnał z systemu sterowania budynkiem). Dodatkowo na życzenie możliwe są indywidualne komunikaty głosowe lub sygnały alarmowe.

Automatyczne działanie i bezpieczeństwo

Automatyczny powrót ramienia bramki zapobiega kradzieżom. Po ręcznym otwarciu ramienia uchylnego bramka ExitGate natychmiast powraca do swojej „pozycji roboczej”. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów, resetowanie ustawienia ramion bramki nie wymaga obsługi.

Warianty ExitGate

ColourGate: statyw wykonany ze stali chromowanej na wysoki połysk lub powlekanej proszkowo tworzywem sztucznym na wybrany kolor*. Metalowy mechanizm obrotowy jest w pełni zintegrowany ze statywem - zapewnia wyjątkowo wysoki poziom ochrony przed urazami. Ramię uchylnie z taflą szkła ESG, z kolorowym podświetleniem.
















Technoport: statyw oraz ramię uchylnie Classic lub Promotion wykonane ze stali, chromowanej na wysoki połysk lub powlekanej proszkowo tworzywem sztucznym na wybrany kolor*. Metalowy mechanizm obrotowy, zintegrowany w statywie - zapewnia wyjątkowo wysoki poziom ochrony przed urazami. Tabliczka informacyjna z białego tworzywa sztucznego lub przezroczystego szkła akrylowego z nadrukiem.

eGate Colour: statyw aluminiowy, powlekany proszkowo tworzywem sztucznym w wybranym kolorze*. Obudowa napędu dostępna w wersji chromowanej na wysoki połysk, powlekanej proszkowo w kolorze* lub ze stali nierdzewnej. Ramię uchylnie z taflą szkła ESG, z kolorowym podświetleniem.

eGate: statyw aluminiowy, powlekany proszkowo tworzywem sztucznym w wybranym kolorze*. Obudowa napędu dostępna w wersji chromowanej na wysoki połysk, powlekanej proszkowo w kolorze* lub ze stali nierdzewnej. Ramię uchylnie Classic lub Promotion chromowane na wysoki połysk lub powlekane proszkowo tworzywem sztucznym*. Tabliczka informacyjna wykonana z białego tworzywa sztucznego lub przezroczystego szkła akrylowego, z nadrukiem.

* Kolory dostępne na zamówienie

Bramki ExitGate i czytniki kodów kreskowych

System ExitGate ColourGate			
Do ramion uchylnych ze szkła bezpiecznego ESG	Otwarcie na lewą stronę Na zamówienie	Otwarcie na prawą stronę Na zamówienie	Otwarcie na dwie strony Na zamówienie
1 lub 2 statywy Technoport bez ramion uchylnych (szkło, podświetlane ramiona uchylnie należy zamówić osobno)			
System Technoport ExitGate			
Do ramion uchylnych	Otwarcie na lewą stronę Na zamówienie	Otwarcie na prawą stronę Na zamówienie	Otwarcie na dwie strony Na zamówienie
1 lub 2 statywy Technoport bez ramion uchylnych (ramiona uchylnie Classic lub Promotion należy zamówić osobno)			
System eGate Colour ExitGate			
Do ramion uchylnych ze szkła bezpiecznego ESG	Otwarcie na lewą stronę Na zamówienie	Otwarcie na prawą stronę Na zamówienie	Otwarcie na dwie strony Na zamówienie
1 lub 2 statywy eGate bez ramion uchylnych (podświetlane ramiona uchylnie ze szkła ESG należy zamówić osobno)			
ExitGate System eGate			
Do ramion uchylnych ze szkła bezpiecznego ESG	Otwarcie na lewą stronę Na zamówienie	Otwarcie na prawą stronę Na zamówienie	Otwarcie na dwie strony Na zamówienie
1 lub 2 statywy eGate bez ramienia uchylnego (ramiona uchylnych), szkło ESG należy zamówić oddzielnie)			
eGate ExitGate System			
Do ramion obrotowych	Otwarcie na lewą stronę Na zamówienie	Otwarcie na prawą stronę Na zamówienie	Otwarcie na dwie strony Na zamówienie
1 lub 2 statywy eGate bez ramion uchylnych (ramiona uchylnie Classic lub Promotion należy zamówić osobno)			
Czytnik kodów kreskowych			
Statyw okrągły	Statyw okrągły	Karta uprawniająca do przejścia	
Na zamówienie	Na zamówienie	23.44337.07-0000	
1 statyw ze zintegrowanym skanerem; przewody do ExitGate dostępne na życzenie			

Ramiona uchylnne

ExitGates ColourGate system Standardowe ramię uchylnne ESG



Długość	Nr prod. Otwarcie na lewą stronę	Nr prod. Otwarcie na prawą stronę
680 mm	23.12923.00-0002	23.12924.00-0002
850 mm	23.12810.00-0002	23.12811.00-0002
980 mm	23.12696.00-0002	23.12697.00-0002

System ExitGates eGate Colour Standardowe ramię uchylnne ESG

Długość	Nr prod. Otwarcie na lewą stronę	Nr prod. Otwarcie na prawą stronę
680 mm	23.20037.00-0001	23.20038.00-0001
850 mm	23.20034.00-0001	23.20033.00-0001
980 mm	23.20035.00-0001	23.20036.00-0001

Szerokości przejścia i wymagania przestrzenne

Przykłady: Systemy ExitGate ColourGate i Technoport



System Technoport ExitGates Ramię uchylnne Classic

Długość	Nr prod. Tabliczka biała	Nr prod. Tabliczka przezr.
680 mm	23.89065.10-0000	23.38307.10-0000
850 mm	23.72235.10-0000	23.38194.10-0000
980 mm	23.53583.10-0000	23.38420.10-0000

System eGate ExitGates Standardowe ramię uchylnne ESG

Długość	Nr prod. Otwarcie na lewą stronę	Nr prod. Otwarcie na prawą stronę
680 mm	23.68041.00-0001	23.68042.00-0001
850 mm	23.20582.00-0001	23.20581.00-0001
980 mm	23.20695.00-0001	23.20696.00-0001

Ramię uchylnne Promotion

Długość	Nr prod. Tabliczka biała	Nr prod. Tabliczka przezr.
680 mm	23.50100.10-7016	23.50101.10-7016
850 mm	23.50102.10-7016	23.50103.10-7016
980 mm	23.50104.10-7016	23.50105.10-7016
DGB	Tabliczka biała	Tabliczka przezr.
1400 mm	23.50108.10-7016	23.50109.10-7016
1740 mm	23.50110.10-7016	23.50111.10-7016
2000 mm	23.50112.10-7016	23.50113.10-7016




eGate ExitGates system Ramię uchylnne Classic

Długość	Nr prod. Tabliczka biała	Nr prod. Tabliczka przezr.
680 mm	23.89065.10-0000	23.38307.10-0000
850 mm	23.72235.10-0000	23.38194.10-0000
980 mm	23.53583.10-0000	23.38420.10-0000

Ramię obrotowe Promotion


Długość	Nr prod. Tabliczka biała	Nr prod. Tabliczka przezr.
680 mm	23.50100.10-7016	23.50101.10-7016
850 mm	23.50102.10-7016	23.50103.10-7016
980 mm	23.50104.10-7016	23.50105.10-7016
DGB	Tabliczka biała	Tabliczka przezr.
1400 mm	23.50108.10-7016	23.50109.10-7016
1740 mm	23.50110.10-7016	23.50111.10-7016
2000 mm	23.50112.10-7016	23.50113.10-7016

Przykłady: eGate Colour i eGate ExitGates



Napisy i znaki na ramionach uchylnych na indywidualne zamówienie. Przykłady przedstawiają niestandardowe ramiona uchylnne.

Inne szerokości przejścia i wymagania przestrzenne dostępne na zamówienie.



Wanzl na świecie

- Siedziby
- Oddziały
- Agencje



NIEMCY

WANZL METALLWARENFABRIK GMBH
RUDOLF-WANZL-STRASSE 4
89340 LEIPHEIM

TEL. +49 (0) 82 21 / 7 29-0
FAKS +49 (0) 82 21 / 7 29-1000
INFO@WANZL.DE
WWW.WANZL.COM

POLSKA

WANZL SP. Z O.O.
UL. MSZCZONOWSKA 69
05-830 NADARZYN

TEL. +48 22 739 50 00
FAX +48 22 739 50 01
SPRZEDAZ.PL@WANZL.COM
WWW.WANZL.PL